제품 정보

# ALPHA STAINLESS

8477IDG100P30-13

EAN 4031582433005



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

| | |
|---|---|
| 롤 성능 | ●●●○○ |
| 움직임 소음 | ●●●○○ |
| 내마모성 | ●●●○○ |
| 부식방지 | ●●●●● |

## 핵심 속성

| | |
|---|---|
| 제품명 | Alpha stainless |
| 하우징 유형 | 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 표준 | EN12532 - 운송 장비 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 80 kg |
| 전기 전도성 | 아니요 |
| 스테인리스 | 예 |
| 정지 중 하중용량 | 160 kg |
| 온도 범위(최소) | -30 °C |
| 온도 범위(최대) | 250 °C |
| 총높이 | 128 mm |
| 전체 체중 | 0.79 kg |

## 하우징

| | |
|---|---|
| 주택 자재 | 스테인리스 스틸, 헤비 |
| Fork 외형 | 다양한 |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 색상 | 스테인리스 스틸 |
| 오프셋 | 41 mm |
| 회전 반경 | 91 mm |
| 회전 간섭 | 182 mm |

## 휠

| | |
|---|---|
| Tread hardness | 부드러운 |
| 차체 재질 | 알루미늄 |
| 트레드 재질 | 댐핑, 내열성 |
| 베어링 | 건식 베어링 부시 |
| 차축 | 너트로 고정 |
| 스레드 가드 | 스레드가드 없음 |
| 직경 | 100 mm |
| 트레드 폭 | 35 mm |
| 트레드의 경도(A) | 75 Shore A |

## 피팅

| | |
|---|---|
| 피팅 유형 | 볼트홀 |
| 볼트 홀 직경 | 13 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA STAINLESS

8477IDG100P30-13

EAN 4031582433005

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 제품 도면




© Copyright 2026 TENTE International GmbH