

SOCKET

R20-8x23

EAN 4031582321647



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Розетка
Тип	Принадлежность
Грузоподъемность при 3 км/ч	20 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	40 kg
Общая высота	3 mm
Общий вес	0 kg

ФИТИНГ

Тип фитинга	Синтетический разъем, круглый
Диаметр Болт	8 mm
Длина Болт	23 mm