

## GALEA STAINLESS

5081PJC100P60-90x70

EAN 4031582368017



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Galea stainless                                |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств                     |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 100 kg                                         |
| Электропроводящий                  | Нет                                            |
| Нержавеющая сталь                  | Да                                             |
| Грузоподъемность статическая       | 200 kg                                         |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                         |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                          |
| Общая высота                       | 138 mm                                         |
| Общий вес                          | 0,49 kg                                        |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Материал корпуса      | Полиамид                                        |
| Форма Вилы            | Закрыто                                         |
| Поворотный узел       | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
| Офсет (Смещение)      | 40 mm                                           |
| Поворотное соединение | 205 mm                                          |

## КОЛЕСО

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен                                        |
| Материал протектора     | Термопластичная резина                              |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник, Нержавеющая сталь |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                                    |
| Диаметр                 | 100 mm                                              |
| Ширина Протектор        | 30 mm                                               |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A                                      |

## ФИТИНГ

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 90 mm                  |
| Ширина пластины                          | 70 mm                  |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 60 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 70 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 50 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 55 mm                  |
| Диаметр отверстия пластины               | 8 mm                   |

# GALEA STAINLESS

5081PJC100P60-90x70

EAN 4031582368017



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

