

MAXTECH

UAD080X30-Ø12 HL44,4 BURDEOS

EAN 4031582452822



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Maxtech

Tipo de alojamento Roda

Padrão EN12532 - Equipamentos de Transporte

Capacidade de carga a 4 km/h 100 kg

Capacidade de carga estática 200 kg

Intervalo de temperatura (mínimo) -40 °C

Intervalo de temperatura (Máximo) 80 °C

Peso geral 0,165 kg

RODA

Material do centro da roda Poliamida

Material do piso da roda Poliuretano, Injetado

Rolamento Rolamento, aço inoxidável

Diâmetro 80 mm

Largura do Piso 30 mm

Diâmetro do furo do eixo 12 mm

Comprimento do cubo 44,4 mm

Dureza do Piso (D) 42 Shore D

MAXTECH

UAD080X30-Ø12 HL44,4 BURDEOS

EAN 4031582452822



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

