PRODUKTINFORMATION

COMPACTA

1430PJI032P60-38x32

EAN 4031582415063



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Compacta
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	70 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	140 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	42,5 mm
Samlet bredde	26 mm
Samlet vægt	0,05 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, let
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med enkelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	11 mm
Udfaldsradius	27 mm
Udfaldsdiameter	54 mm
Dome-diameter	26,5 mm
Trådens diameter	0 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	32 mm
Hjulbane bredde	15 mm
Fælgbredde	15 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	38 mm
Pladebredde	32 mm
Længde på pladehul (maksimum)	24 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	30 mm
Pladehullets diameter	4,2 mm
Stiftlængde	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


COMPACTA

1430PJI032P60-38x32

EAN 4031582415063

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH