ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# AGILA

2477YGO075P40

EAN 4031582342550



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●○○ |
| Шум движения | ●●●●○ |
| Исчезновение | ●●●○○ |
| Устойчивость к коррозии | ●●●○○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Agila |
| Тип | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 75 kg |
| Электропроводящий | Да |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 150 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 100 mm |
| Общая ширина | 43 mm |
| Общий вес | 0,3 kg |

## КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы | Широкая |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение) | 24 mm |
| Радиус поворота | 80 mm |
| Поворотное соединение | 160 mm |
| Диаметр купола | 43 mm |

## КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полипропилен, электропроводный |
| Материал протектора | Термопластичная резина, электропроводная |
| Подшипник | Подшипник скольжения |
| Цвет Колесо | Серебристо-серый (аналог RAL7001) |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 75 mm |
| Ширина Протектор | 25 mm |
| Ширина тела | 25 mm |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A |

## ФИТИНГ

| | |
|---|---|
| Тип фитинга | Квадратная пластина |
| Длина пластины | 60 mm |
| Ширина пластины | 60 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 38 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 48 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 38 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 48 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 6,3 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2477YGO075P40


EAN 4031582342550

Номер заказа 00030328

**Чертежи изделия**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH