

## ALPHA

3478DYR100P62

EAN 4031582399226



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Alpha                                |
| Tipo                              | Rodízio fixo                         |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 70 kg                                |
| Elétrico condutivo                | Sim                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 140 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 85 °C                                |
| Altura total                      | 128 mm                               |
| Largura geral                     | 85 mm                                |
| Peso geral                        | 0,51 kg                              |

## SUPORTE

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Material da caixa | Folha de aço, pesada |
| Em Forma de Garfo | Amplo                |
| Cor               | Passivada a azul     |

## RODA

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Material do centro da roda | Chapa de aço                             |
| Material do piso da roda   | Borracha sólida, preta, eletro-condutivo |
| Rolamento                  | Rolamento                                |
| Eixo                       | Aparafusado com porca                    |
| Cor da Roda                | Passivada a azul                         |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                            |
| Diâmetro                   | 100 mm                                   |
| Largura do Piso            | 30 mm                                    |
| Largura do corpo           | 30 mm                                    |
| Dureza do Piso (A)         | 80 Shore A                               |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 103 mm                      |
| Largura da placa                      | 85 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 77 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 60 mm                       |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 77 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 80 mm                       |
| Diâmetro do furo da placa             | 9 mm                        |

# ALPHA

3478DYR100P62

EAN 4031582399226

Número de encomenda 00028775

Desenhos do produto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

