PRODUKTINFORMATION

# AGILA STAINLESS

7470PJO150P50

EAN 4031582349757



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●○○ |
| Kørselsstøj | ●●●○○ |
| Abrasion | ●●●○○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●●● |

## PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Agila stainless |
| Type | Drejeligt Hjul |
| Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
| Belastning ved 3 km/t | 100 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Ja |
| Belastning Statisk | 200 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 183 mm |
| Samlet vægt | 0,76 kg |

## GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Rustfri stål, medium |
| Gaffel Form | Bred |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Farve | Rustfri stål |
| Udladning | 45 mm |
| Udfaldsradius | 120 mm |
| Udfaldsdiameter | 240 mm |

## HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polypropylen |
| Hjulbanemateriale | Termoplastisk gummi |
| Leje | Glideleje |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 150 mm |
| Hjulbane bredde | 32 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 87 Shore A |

## MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Rektangulær plade |
| Pladelængde | 77 mm |
| Pladebredde | 67 mm |
| Længde på pladehul (minimum) | 56 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 61,5 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 46,5 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 51,5 mm |
| Pladehullets diameter | 8,5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA STAINLESS

7470PJO150P50

EAN 4031582349757

Bestillingsnummer 00037287

**Product Drawings**









