

# FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●●○

Rumore ●●●●○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Forma
Tipo	Ruota girevole con blocco direzionale
Portata a 3 km/h	135 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-18 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	120 °C
Altezza totale	176 mm

## RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
	morbido
Materiale del battistrada	Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	150 mm
Larghezza battistrada	18 mm
Durezza del Battistrada (A)	60 Shore A

## SUPPORTO

Materiale	Zama / Alluminio
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Cuscinetti a sfere di precisione
Disassamento	57 mm
Raggio di piroettamento	137 mm

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Placca rettangolare
Lunghezza della piastra	92 mm
Larghezza della piastra	64 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	73 mm
Larghezza foro piastra (minima)	43 mm
Larghezza foro piastra (massima)	45 mm
Diametro del foro della piastra	10,7 mm

# FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

