

ALPHA STAINLESS

8470U00080P30-11

EAN 4031582370133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ● ●
Стійкість до корозії	● ● ● ● ●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha stainless
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	150 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Так
Статичний Вантажопідйомність	300 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	108 mm
Загальна вага	0,64 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь, важка
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Нержавіюча сталь
Офсет (Зсув)	44,5 mm
Радіус повороту	84,5 mm
Поворотне з'єднання	169 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання
Вісь	Пригвинчено гайкою
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	80 mm
Протектор	34 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470U00080P30-11

EAN 4031582370133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

8470U00080P30- ϕ 11

