

# AGILA

2477DYK125R07-Ø19-21,5

EAN 4031582342994



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Електропровідність	✓
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	163 mm
Загальна вага	1,335 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь аркуша
Матеріал протектору	Лита гума, чорний, електричний
Носіння	Конічний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	125 mm
Протектор	32 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, середній
Виля Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Офсет (Зсув)	41 mm
Радіус повороту	131 mm
Поворотне з'єднання	262 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Синтетичний експандер, круглий
Розширювальний фітинг (мінімум)	19 mm
Розширювальний фітинг (максимальне)	21,5 mm
Підказка	Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.

# AGILA

2477DYK125R07-Ø19-21,5

EAN 4031582342994



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

