

NOVATECH

ETP 080X34-Ø12 HL32

EAN 4031582329353

Número de pedido 00806830



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Novatech

Tipo Aro

Estándar EN12532 - Material de transporte

Capacidad de carga a 4 km/h 200 kg

Capacidad de carga a 6 km/h 160 kg

Capacidad de carga estática 400 kg

Rango de temperatura (mínimo) -10 °C

Rango de temperatura (máximo) 60 °C

Peso total 0,547 kg

ARO

Material del cuerpo Acero, hierro

Material de la banda de rodadura Poliuretano, Fundido

Cojinete Rodamiento de bolas de precisión

Color Aro Amarillo miel (RAL1005)

Protectores de hilo Con protector de roscas

Diámetro 80 mm

Ancho de Banda de rodadura 34 mm

Diámetro del agujero del Eje 12 mm

Longitud del cubo 32 mm

Anchura del cuerpo 34 mm

Dureza de la Banda de rodadura (A) 92 Shore A

Dureza de la Banda de rodadura (D) 42 Shore D

Tipo de cojinete 6201

NOVATECH

ETP 080X34-Ø12 HL32

EAN 4031582329353
Número de pedido 00806830



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

