INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

BASETECH

POR 100x36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320770



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protektora platums	36 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	44,4 mm
Korpusa platums	36 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●○○
Kustības troksnis	●●●○○
Nodilums	●●●●○
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Basetech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	160 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	320 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,14 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


BASETECH

POR 100x36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320770

Pasūtījuma numurs 00030952

Produkta rasējumi



© Copyright 2026 TENTE International GmbH