

LINEA LIGHT


5925XSO075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399127

Número de pedido 00770565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Linea light
Tipo de carcasa	Rueda giratoria con Freno de rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	90 kg
Conductivo eléctrico	✓
Capacidad de carga estática	180 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	75,5 mm
Ancho total	55 mm
Peso total	0,15 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliamida, conductora eléctrica
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado, conductor eléctrico
Cojinete	Cojinete liso
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	75 mm
Ancho de Banda de rodadura	15 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A

SOPORTE

Material	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Desplazamiento	23 mm
Radio de giro	81 mm
Interferencia de giro	162 mm
Diámetro del domo	30 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno	10 mm

Club Diseñador
DeutscherPremio
InterzumIF Premio
Diseño

LINEA LIGHT

5925XSO075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399127

Número de pedido 00770565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

