

# AGILA TWIN

2975U00050P30-11

EAN 4031582302844

Номер замовлення 00030579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila twin
Тип	Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	70 kg
Статичний Вантажопідйомність	140 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-25 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	69 mm
Загальна ширина	57 mm
Загальна вага	0,235 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7015)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	50 mm
Протектор	20 mm
Ширина тіла	20 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, середній
Виля Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	25 mm
Радіус повороту	77 mm
Поворотне з'єднання	155 mm
Діаметр ковпачка	53 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	11 mm

# AGILA TWIN

2975U00050P30-11

EAN 4031582302844

Номер замовлення 00030579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

