

DURATECH HEAT

W00075X25-Ø8 HL31

EAN 4031582367362



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

| | |
|------|------------|
| 轮体材料 | 热塑性合成材料，耐热 |
| 胎面材料 | 与轮子体相同 |
| 轴承 | 滑动轴承 |
| 侧盖 | 无螺纹护罩 |
| 直径 | 75 mm |
| 胎面宽度 | 25 mm |
| 轴孔直径 | 8 mm |
| 中心长度 | 31 mm |

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗 | ● ● ● ● ● |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

核心属性

| | |
|-----------|----------------|
| 产品名称 | Duratech heat |
| 外壳类型 | 轮子 |
| 标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 75 kg |
| 静态载重 | 150 kg |
| 温度范围 (最低) | -40 ° C |
| 温度范围 (最大) | 200 ° C |

DURATECH HEAT

W00075X25-Ø8 HL31

EAN 4031582367362



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

