

STYLEA

5920UJI065P41-38X38/10

EAN 4031582410051



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Stylea
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	50 kg
Portata statica	100 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Altezza totale	78 mm
Larghezza complessiva	42 mm
Peso complessivo	0,089 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Parafili	Senza parafili
Diametro	65 mm
Larghezza battistrada	7 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Raggio di piroettamento	53 mm
Ingombro di piroettamento	106 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra quadrata
Lunghezza della piastra	38 mm
Larghezza della piastra	38 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	27 mm
Larghezza foro piastra (massima)	27 mm
Diametro del foro della piastra	5 mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

STYLEA

5920UJI065P41-38X38/10

EAN 4031582410051

DISEGNI TECNICI

