TERMÉKINFORMÁCIÓK

# AGILA CARE

## 2476XSP150R26-28S45 D

EAN 4031582358094



A kép eltérhet az eredeti terméktől

### TELJESÍTMÉNY

| | |
|---|---|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás | ● ● ● ○ ○ |
| Korrozióálló képesség | ● ● ● ○ ○ |

### ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Termék neve | Agila care |
| Ház típusa | Központifékes görgő, totálfékkel |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 100 kg |
| Elektromosan vezető | Igen |
| Rozsdamentes | Nem |
| Statikus teherbírás | 200 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 1,1 kg |
| Teljes szélesség | 60 mm |

### VÁZ

| | |
|---|---|
| A ház anyaga | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Kék passzivált |
| Ellensúlyoz | 45 mm |
| Körbeforgás | 240 mm |
| Kupola átmérője | 60 mm |

### KERÉK

| | |
|---|---|
| Felépítmény anyaga | Poliamid, elektromosan vezető |
| Futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Kerék színe | Ezüstszürke (RAL7001) |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 150 mm |
| Futófelület szélessége | 32 mm |
| Test szélessége | 32 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |

### SZERELVÉNY

| | |
|---|---|
| Szerelvény típusa | Csap furattal profilrudakhoz |
| Csavar átmérője | 28 mm |
| Csavar hossza | 96 mm |
| Csavarmenet pozíciója | 19 mm |
| Csavar rögzítőfuratok száma | 2 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA CARE

2476XSP150R26-28S45 D

EAN 4031582358094

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Termékrajzok



© Copyright 2026 TENTE International GmbH