

STYLEA

5925UJI065L51-10 DOM27

EAN 4031582335842



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Stylea
外壳类型	带轮刹的旋转脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	50 kg
静态载重	100 kg
温度范围（最低）	-10 ° C
温度范围（最大）	40 ° C
总高	68 mm
总宽度	42 mm
总重量	0.11 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
侧盖	无螺纹护罩
直径	65 mm
胎面宽度	7 mm
胎面硬度（A）	87 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
旋转半径	77 mm
转向干涉	154 mm
圆顶直径	27 mm

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	10 mm

STYLEA

5925UJI065L51-10 DOM27

EAN 4031582335842



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

