

DURATECH

TOP 085x100-Ø20 HL102

EAN 4031582334241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ●

Шум от движение ● ● ○ ○ ○

Привличане ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Duratech

Тип Колело

Стандартен EN12533 – Тежкотоварни колела

Товароносимост при 4 км/ч 900 kg

Товароносимост при 6 км/ч 720 kg

Електропроводим Не

Неръждаемост Не

Статичен Товароносимост 1800 kg

Температурен диапазон (минимален) -40 °C

Температурен диапазон (максимален) 80 °C

Общо тегло 0.57 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, тежък
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	85 mm
Ширина на Резба	100 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	102 mm
Ширина на тялото	100 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D
Тип лагер	6204ZV

