

# PURETECH

JYX 150x32-Ø8,3 clip

EAN 4031582319972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

## 核心属性

产品名称	Puretech
外壳类型	轮子
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	150 kg
导电	是
不锈	否
静态载重	300 kg
温度范围 (最低)	-20 °C
最高温度范围	85 °C
总重量	0.89 kg

## 轮子

Tread hardness	柔软
轮体材料	锌压铸
胎面材料	实心橡胶, 黑色, 导电
轴承	精密滚珠轴承, 密封的
轮子颜色	金属色
侧盖	带螺纹防护装置
直径	150 mm
胎面宽度	32 mm
轴孔直径	8.3 mm
中心长度	35.5 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	75 岸 A

# PURETECH

JYX 150x32-Ø8,3 clip

EAN 4031582319972

订单号 00024890  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

