

NOVATECH

ITP 100x50-Ø25

EAN 4031582319866



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Aluminium
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	540 kg
Capacité de charge à 6 km/h	430 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	1080 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,59 kg

NOVATECH


ITP 100x50-Ø25

EAN 4031582319866

Numéro de commande 00830808
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




NOVATECH

ITP 100x50-025

EAN 4031582319564

Numéro de commande 00830808



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.