

GALEA

5071PI0100P50

EAN 4031582399721



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху | ● ● ● ● ○ |
| Атриація | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|--|
| Назва продукту | Galea |
| Тип | Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку |
| Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 60 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 120 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 137 mm |
| Загальна ширина | 66 mm |
| Загальна вага | 0,503 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Матеріал тіла | Поліпропілен |
| Матеріал протектору | Лита гума, без маркування |
| Носіння | Підшипник ковзання |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 100 mm |
| Протектор | 32 mm |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|--------------------|
| Матеріал | Поліамід |
| Вила Форма | Закрито |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Офсет (Зсув) | 40 mm |
| Радіус повороту | 128 mm |
| Поворотне з'єднання | 256 mm |
| Діаметр ковпачка | 59 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---------------------|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 77 mm |
| Ширина тарілки | 67 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 56 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 61,5 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 46,5 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 51,5 mm |
| Діаметр отвору планшета | 8,5 mm |

GALEA

5071PIO100P50

EAN 4031582399721



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

