

## ZETA

4688IEP160P63

EAN 4031582308266

Número de comanda 00804233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ● ○

El soroll del moviment ● ● ● ● ●

Atràcia ● ● ● ○ ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Nom del producte           | Zeta       |
| Tipus de carcassa          | Rueda fija |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 350 kg     |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 280 kg     |
| Tracidad de carga estàtica | 700 kg     |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C     |
| Temperatura màxima (màxim) | 85 °C      |
| Alçada total               | 200 mm     |
| Àmplia general             | 117 mm     |
| Pes total                  | 2,573 kg   |

## RODA

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Material corporal                   | Alumini                                 |
| Material de la banda de rodadura    | Tirant elàstic, negre, vulcanitzat      |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió           |
| Eix                                 | Estirada de nou                         |
| Roda de color                       | 3.3.1 El negre de gel (similar RAL9005) |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància                        |
| Diametralització                    | 160 mm                                  |
| Banda de rodadura ample             | 50 mm                                   |
| Corporació ample                    | 50 mm                                   |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 67 Shore A                              |

## SUPORT

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Material        | Placa d'acer, molt pesada |
| Forquilla Forma | Ample, Reforçat           |
| Color           | Passivat blau             |

## FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 137 mm            |
| Placa ampla                           | 117 mm            |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 75 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 80 mm             |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 75 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 105 mm            |
| Placa de diàmetre                     | 11 mm             |

# ZETA

4688IEP160P63

EAN 4031582308266

Número de comanda 00804233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

