INFORMACIJE O PROIZVODU

SOCKET

Kunststoff Huelse R40-23/11

EAN 4031582090208



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Utičnica
Tip	pribor
Nosivost na 3 km/h	40 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	80 kg
Sveukupna visina	36 mm
Ukupna težina	0.01 kg

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Sintetička uticnica, kvadrat
Prečnik sraf	23 mm


SOCKET

Kunststoff Huelse R40-23/11

EAN 4031582090208

Broj porudžbine 00009047

Crteži proizvoda



Bezeichnung	A	B	C
R40-16x16	16	20	36
R40-17x17	17	19	36
R40-18x18	18	20	36
R40-21x21	21	23,5	36
R40-22x22	22	24,5	36
R40-23x23	23	25,5	36
R40-26x26	26	30	36

© Copyright 2026 TENTE International GmbH