

DURATECH HEAT

BOG080X35-Ø8 TFR

EAN 4031582392944



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능



움직임 소음



감원



부식방지



핵심 속성

제품명 Duratech heat

하우징 유형 휠

표준 EN12532 - 운송 장비

4km/h에서의 적재 용량 100 kg

적재 용량 정적 200 kg

온도 범위(최소) -40 °C

온도 범위(최대) 280 °C

전체 체중 0.18 kg

휠

차체 재질 플라스틱 열경화성, 내열성

트레드 재질 휠 차체와 동일

베어링 건식 베어링 부시

직경 80 mm

트레드 폭 35 mm

차축 홀 직경 8 mm

허브 길이 45 mm

트레드의 경도(D) 85 Shore D

DURATECH HEAT

BOG080X35-Ø8 TFR

EAN 4031582392944



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

