

AGILA

2470YGO050P30-11

EAN 4031582356342



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Agila
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	50 kg
Conductivo eléctrico	Sí
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	100 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	69 mm
Ancho total	43 mm
Peso total	0.15 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Chapa de acero, mediana
Forma de Horquilla Forma	Ancho
Rodamiento giratorio	Dos carreras de bolas
Color	Pasivado azul
Desplazamiento	24 mm
Radio de giro	49 mm
Interferencia de giro	98 mm
Diámetro del domo	41 mm

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno, conductor eléctrico
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica, conductora eléctrica
Cojinete	Cojinete liso
Color Aro	Gris plateado (similar a RAL7001)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	50 mm
Ancho de Banda de rodadura	20 mm
Anchura del cuerpo	20 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	87 Shore A

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno	11 mm
Sugerencia	Las ruedas pueden montarse con tornillos estándar de cualquier longitud.

AGILA

2470YGO050P30-11

EAN 4031582356342

Número de pedido 00033340
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

