

STEM

R10-8x28 / 8

EAN 4031582321487



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

RACORD

Tip ajustare	Tijă filetată
Diametru Tijă	8 mm

PERFORMANȚĂ

Rezistență la coroziune ● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Ax
Tip	Accesoriu
Capacitate de încărcare la 3 km/h	40 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	80 kg
Înălțime totală	3,5 mm
Greutate totală	0,02 kg