

GALEA STAINLESS

5080PIO125P30-10

EAN 4031582370867



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●●

核心属性

产品名称	Galea stainless
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	80 kg
不锈	✓
静态载重	160 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	162 mm
总重量	0.55 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	30 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	已关闭
旋转轴承	两个球座圈，加强的型或不锈钢型
偏移量	40 mm
旋转半径	102.5 mm
转向干涉	205 mm

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	10 mm

GALEA STAINLESS

5080PIO125P30-10

EAN 4031582370867



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

