

DURATECH

UOR150x46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ●
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Duratech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	500 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	1000 kg
Interval de temperatură (minim)	-40 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	0,57 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment cu role
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	150 mm
Benză de rulare	46 mm
Diametrul găurii Axă	20 mm
Lungime butuc	58 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D

DURATECH

UOR150x46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680

Numărul de comandă 10000776
Desene ale produsului



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

