

AGILA

2478UAP050P41-55

EAN 4031582404326

Numero d'ordine 00039979



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Agila
Tipo	Ruota fissa
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	40 kg
Portata statica	80 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	69 mm
Larghezza complessiva	35 mm
Peso complessivo	0,109 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Parafili	Con parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	19 mm
Larghezza corpo	19 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, media
Forma della forcella	Largo
Colore	Passivato blu
Diametro cuffia superiore	27 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra quadrata
Lunghezza della piastra	55 mm
Larghezza della piastra	55 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	38,5 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	44 mm
Larghezza foro piastra (minima)	38,5 mm
Larghezza foro piastra (massima)	44 mm
Diametro del foro della piastra	6,3 mm

AGILA

2478UAP050P41-55

EAN 4031582404326

Numero d'ordine 00039979



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

