

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN

EAN 4031582413175

Numéro de commande 00063070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	46 mm
Rayon d'encombrement	77.5 mm
Diamètre d'encombrement	155 mm
Diamètre du dôme	86 mm

ROUE

Diamètre	63 mm
Largeur du bandage	30 mm
Largeur du corps de roue	30 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	12 mm
--------------------------	-------

PERFORMANCE

Performance de roulage	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Footmaster
Capacité de charge à 3 km/h	500 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	500 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	102 mm
Largeur totale	86 mm
Poids	2 kg

