

## STYLEA

5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582311037

Pasūtījuma numurs 00074931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rulļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●●○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Stylea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi
Krāvnese pie 3 km/h	50 kg
Statiskā krāvnese	100 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	77 mm
Kopējais platums	54 mm
Kopējais svars	0,177 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Protektors krāsa	Antracīta pelēks (RAL7016)
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	75 mm
Protektora platums	8 mm
Ass atveres diametrs	0 mm
Rumbas garums	0 mm
Korpusa platums	8 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gūltnis	Grozāms stienis
Krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Ofsets	30 mm
Pagrieziena rādiuss	62 mm
Grozāms savienojums	124 mm
Kupola diametrs	20 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmvavu
Stieņa diametrs	11 mm
Stieņa garums	20 mm

# STYLEA

5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582311037

Pasūtījuma numurs 00074931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

