INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# ICS

## 5327XSX125R05-28x45

EAN 4031582367737



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●○ |
| Usure | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●●○ |

### ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | ICS |
| Type | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Conducteur d'électricité | Oui |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 162 mm |
| Poids | 0,86 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Polyamide |
| Forme de la chape | Élancée |
| Pivot | Tige pivotante |
| Déport | 38 mm |
| Diamètre d'encombrement | 259 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Polyamide, conducteur d'électricité |
| Bandage | Polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité |
| Roulement | Roulement à billes de précision, étanche |
| Pare-fils | Pare-fils intégré |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
| Dureté du bandage (D) | 40 Shore D |

### FIXATION

| | |
|---|---|
| Type de fixation | Tige, ronde |
| Diamètre du trou central | 28 mm |
| Longueur de la vis | 45 mm |

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ICS


5327XSX125R05-28x45

EAN 4031582367737

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Dessins du produit



IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH