

# LUMINA

5525PJ1050L51-10 BEAR, GREEN



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |       |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗   | ●●●○○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●●○ |

## 核心属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 产品名称      | Lumina         |
| 外壳类型      | 带轮刹的旋转脚轮       |
| 标准        | EN12528 - 家具脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 40 kg          |
| 静态载重      | 80 kg          |
| 温度范围 (最低) | -20 ° C        |
| 温度范围 (最大) | 60 ° C         |
| 总高        | 71.5 mm        |
| 总宽度       | 55 mm          |
| 总重量       | 0.103 kg       |
| 面部类型      | 小熊             |

## 轮子

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 轮体材料     | 聚丙烯                |
| 胎面材料     | 热塑性橡胶              |
| 轴承       | 带轴套管的滑动轴承          |
| 轴        | 铆钉                 |
| 胎面颜色     | 交通灰色 A (RAL7042)   |
| 轮子颜色     | 浅绿色 (Pantone 376C) |
| 侧盖       | 无螺纹护罩              |
| 直径       | 50 mm              |
| 胎面宽度     | 10 mm              |
| 轮体宽度     | 10 mm              |
| 胎面硬度 (A) | 90 岸 A             |

## 支架

|      |                    |
|------|--------------------|
| 材料   | 聚酰胺                |
| 支架形状 | 双轮子支架关闭, 带圆顶       |
| 旋转轴承 | 阀杆旋转               |
| 颜色   | 浅绿色 (Pantone 376C) |
| 偏移量  | 20 mm              |
| 旋转半径 | 60 mm              |
| 转向干涉 | 120 mm             |
| 圆顶直径 | 23 mm              |

## 固定件

|       |          |
|-------|----------|
| 固定件类型 | B10 接头盲孔 |
| 螺栓孔直径 | 10 mm    |



# LUMINA

5525PJ050L51-10 BEAR, GREEN



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

