

SMILES

5525PJI050L51-10 BEAR, GREEN



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Smiles
Type de boîtier	Roulette pivotante à blocage de roue
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	71,5 mm
Largeur totale	55 mm
Poids	0,103 kg
Type de visage	Ours

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Couleur du bandage	Gris trafic A (RAL7042)
Couleur de la roue	Vert clair (Pantone 376C)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	10 mm
Largeur du corps de roue	10 mm
Dureté du bandage (A)	90 Shore A

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée, capotée avec dôme
Pivot	Tige pivotante
Couleur	Vert clair (Pantone 376C)
Déport	20 mm
Rayon d'encombrement	60 mm
Diamètre d'encombrement	120 mm
Diamètre du dôme	23 mm

FIXATION

Type de fixation	Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central	10 mm

Red Dot
Design
Award



SMILES

5525PJI050L51-10 BEAR, GREEN



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES



Red Dot
Design
Award