

MONO

5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

EAN 4031582317114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Mono
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	70 kg
적재 용량 정적	140 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	104 mm
전체 너비	0 mm
전체 체중	0.143 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	플레인 베어링
트레드 색상	그래파이트 블랙(RAL9011)
휠 색상	그래파이트 블랙(RAL9011)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	80 mm
트레드 폭	24 mm
차축 홀 직경	0 mm
허브 길이	0 mm
차체 너비	24 mm
트레드의 경도(A)	90 Shore A

하우징

재료	폴리아미드
Fork 외형	단힘
스위블 베어링	스텝, 회전
색상	흰색 알루미늄(RAL9006)
오프셋	34 mm
회전 반경	74 mm
회전 간섭	148 mm
돔 직경	0 mm

피팅

피팅 유형	B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경	10 mm

제품 정보

MONO

5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

EAN 4031582317114

기술 도면



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

