

# DELTA TWIN

9940ITP125P63

EAN 4031582365641

Número de comanda 00837782



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Delta twin

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 4 km/h 750 kg

Tracidad de carga a 6 km/h 600 kg

Tracidad de carga estàtica 1500 kg

Temperatura (mínim) -10 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Alçada total 178 mm

Àmplia general 157 mm

Pes total 4,69 kg

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Alumini                       |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Fos                |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| Eix                                 | Estirada de nou               |
| Roda de color                       | Amarillo de mel (RAL1005)     |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància              |
| Diametralització                    | 125 mm                        |
| Banda de rodadura ample             | 50 mm                         |
| Corporació ample                    | 50 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                    |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 42 Shore D                    |

## SUPORT

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Material             | ferro fos o ferro forjat, pesat |
| Forquilla Forma      | Suport Twin Roda                |
| Scamiento giratorio  | Rodament de boles de precisió   |
| Color                | Revestiment transparent         |
| Desplaçament         | 55 mm                           |
| Scio de giro         | 126,5 mm                        |
| Sterferencia de giro | 253 mm                          |
| Dome Dictel          | 136 mm                          |

## FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 137 mm            |
| Placa ampla                           | 105 mm            |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 75 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 80 mm             |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 105 mm            |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 105 mm            |
| Placa de diàmetre                     | 11 mm             |

# DELTA TWIN

9940ITP125P63

EAN 4031582365641  
Número de comanda 00837782



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

