



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Krāvnese pie 3 km/h	800 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnese	1600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C

RITENIS

Korpusa materiāls	Nedefinēts
Protektora materiāls	Polipropilēns, mīksts
Diametrs	82 mm
Protektora platums	100 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Gultņa diametrs	47 mm
Gultņa platums	12 mm

