

LUMINA

5525UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310696

Номер замовлення 00073425



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●●

Стойкість до корозії ●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Lumina
Тип	Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
Обвантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	88 mm
Загальна ширина	65 mm
Загальна вага	0,295 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	75 mm
Протектор	10 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Поліамід
Вила Форма	Корпус подвійного КолесоКронштейнкуполом
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Колір	Білий алюміній (RAL9006)
Офсет (Зсув)	30 mm
Радіус повороту	106 mm
Поворотне з'єднання	212 mm
Діаметр ковпачка	45 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Глухий отвір для з'єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	11 mm

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

LUMINA

5525UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310696

Номер замовлення 00073425



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

