

DURATECH

TOP 082X80-Ø20 HL82

EAN 4031582322606

Pasūtījuma numurs 00802945



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds, smags
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	82 mm
Protektora platums	80 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	82 mm
Korpusa platums	80 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D
Gultņa veids	6204ZV

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ○ ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Kravnēsība pie 4 km/h	750 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	600 kg
Statiskā kravnēsība	1500 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,506 kg

DURATECH

TOP 082X80-Ø20 HL82

EAN 4031582322606

Pasūtījuma numurs 00802945



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

