

AGILA

2478UAP050P41-55

EAN 4031582404326

Número de comanda 00039979



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 3 km/h	40 kg
Tracidad de carga estàtica	80 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	69 mm
Àmplia general	35 mm
Pes total	0,109 kg

RODA

Material corporal	Poliàmida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	50 mm
Banda de rodadura ample	19 mm
Corporació ample	19 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

SUPORT

Material	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Ample
Color	Passivat blau
Dome Dictel	27 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa de placa
Placa llarga	55 mm
Placa ampla	55 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	38,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	44 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	38,5 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	44 mm
Placa de diàmetre	6,3 mm

AGILA

2478UAP050P41-55

EAN 4031582404326

Número de comanda 00039979



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

