TERMÉKINFORMÁCIÓK

STYLEA

5920UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394498



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●○○
Mozgás zajkibocsátása	●●●○○
Kopás	●●●○○
Korrozióálló képesség	●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Stylea
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	80 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	160 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	75 mm
Teljes szélesség	54 mm

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Ikerkerekes villa
Forgócsapágy	Csap, forgatható
Szín	Szürkésfehér (RAL9002)
Ellensúlyoz	23 mm
Körbeforgás	130 mm
Kupola átmérője	30 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Tengely	Szegecselt
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	15 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Négyszögletes talplemez
Talplemez hossza	60 mm
Talplemez szélessége	60 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	48 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	48 mm


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5920UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394498

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH