

# AGILA

2478PJI050P41-55

EAN 4031582030013

Номер на поръчката 00003898



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●●●

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Agila
Тип	Фиксиран Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	40 kg
Статичен Товароносимост	80 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	69 mm
Обща ширина	35 mm
Общо тегло	0,088 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	19 mm
Ширина на тялото	19 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

## ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Обхват
Цвят	Синьо покритие
Диаметър на купол	27 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Квадратна плоча
Дължина на плаката	55 mm
Ширина на плаката	55 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	38,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	44 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	38,5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	44 mm
Диаметър на отвора на плаката	6,3 mm

# AGILA

2478PJI050P41-55

EAN 4031582030013

Номер на поръчката 00003898



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

