

DURATECH

MOP 200x50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Poliamida, súper pesada
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Blanc natural
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	35 mm
Longitud del cub	60 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D
Tipus de portador	6307

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ○ ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Duratech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	3360 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	2800 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	5600 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	2,58 kg

DURATECH


MOP 200x50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053

Número de comanda 00801262
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




DURATECH

MOP 200x50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053

Número de comanda 0801262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.