

ZETA REVERSE

468BUAP200P63

EAN 4031582396454
Número de pedido 00860880



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Zeta reverse |
| Tipo | Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte |
| Estándar | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 500 kg |
| Capacidad de carga a 6 km/h | 400 kg |
| Capacidad de carga estática | 1000 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -30 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
| Altura total | 240 mm |
| Ancho total | 96 mm |
| Peso total | 3,756 kg |

ARO

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretano, Inyectado |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión |
| Eje | Enroscado con tuerca |
| Color Aro | Blanco natural |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 200 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 50 mm |
| Anchura del cuerpo | 50 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 42 Shore D |

SOPORTE

| | |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Material | Chapa de acero, muy pesada |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho, Reforzado |
| Rodamiento giratorio | Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable |
| Color | Pasivado azul |
| Desplazamiento | 55 mm |
| Interferencia de giro | 360 mm |
| Diámetro del domo | 96 mm |

AJUSTE

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de ajuste | Placa rectangular |
| Longitud de la placa | 137 mm |
| Anchura de la placa | 105 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |

ZETA REVERSE

468BUAP200P63

EAN 4031582396454
Número de pedido 00860880



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

