

## KAPPA LOAD

9651TOO160P63

EAN 4031582314625

Номер замовлення 00830359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ●
Шум руху	● ○ ○ ○ ○
Атриція	● ● ● ● ●
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Kappa load
Тип	Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	1020 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	850 kg
Статичний Вантажопідйомність	2040 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	205 mm
Загальна вага	4,301 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , важкий
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання
Вісь	Пригвинчено гайкою
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	160 mm
Протектор	50 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Литий чавун або циліндр, важкий
Вила Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупною
Офсет (Зсув)	58 mm
Поворотне з'єднання	398 mm
	✓

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	135 mm
Ширина тарілки	110 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

# KAPPA LOAD

9651TOO160P63

EAN 4031582314625

Номер замовлення 00830359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

