

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN

EAN 4031582413328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	○ ○ ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Slijtage	○ ○ ○ ○ ○
Corrosiebestendigheid	○ ○ ○ ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Footmaster
Type	Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	500 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	500 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	90 °C
Totale hoogte	102 mm
Totale breedte	86 mm
Totaal gewicht	1,2 kg

BEHUIZING

Kleur	Wit
Offset	46 mm
Zwenk radius	77,5 mm
Draaicirkel	155 mm
Diameter koepel	86 mm

WIEL

Lagering	Rollager , gedempt
Wielkleur	Zwart
Diameter	63 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Breedte wielkern	30 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN

EAN 4031582413328

Bestelnummer 00062083

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

