

# LINEA LIGHT

5920PJI050L51-10

EAN 4031582437553



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ○

## 핵심 속성

제품명	Linea light
하우징 유형	회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	30 kg
적재 용량 정적	60 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	50.5 mm
전체 너비	47.6 mm
전체 체중	0.06 kg

## 휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	50 mm
트레드 폭	13 mm

## 하우징

재료	폴리아미드
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	스텝, 회전
오프셋	15 mm
회전 반경	46 mm
회전 간섭	92 mm
돔 직경	23 mm

## 피팅

피팅 유형	B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경	10 mm



도이처 디자이너 클럽



Interzum 어워드



IF 디자인 어워드

# LINEA LIGHT




5920PJI050L51-10

EAN 4031582437553



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면



도이처  
디자이너 클럽



Interzum  
어워드



IF 디자인  
어워드