

# AGILA STAINLESS

7478PJC125P50

EAN 4031582350029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ● |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Agila stainless                 |
| Type                         | Bokwiel                         |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 100 kg                          |
| Elektrisch geleidend         | Nee                             |
| Roestvrij                    | Ja                              |
| Statisch Draagvermogen       | 200 kg                          |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                           |
| Totale hoogte                | 160 mm                          |
| Totale breedte               | 60 mm                           |
| Totaal gewicht               | 0,64 kg                         |

## VORK

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Roestvrij staal, medium |
| Vork Vorm                  | Breed                   |
| Kleur                      | Roestvrij staal         |
| Diameter koepel            | 60 mm                   |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polypropyleen                 |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber        |
| Lager                         | Precisiekogellager, roestvrij |
| Kleur Wiel                    | Zilvergrijs (RAL7001)         |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes               |
| Diameter                      | 125 mm                        |
| Breedte Loopvlak              | 32 mm                         |
| Breedte wielkern              | 32 mm                         |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A                    |

## BEVESTIGING

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat                                                                   |
| Lengte plaat                       | 77 mm                                                                                |
| Breedte plaat                      | 67 mm                                                                                |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal)  | 46,5 mm                                                                              |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 51,5 mm                                                                              |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 56 mm                                                                                |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 61,5 mm                                                                              |
| Diameter bevestigingsgat           | 8,5 mm                                                                               |
| Tip                                | Lange zijde van de bevestigingsplaat 90° staat haaks op de rijrichting van het wiel. |

# AGILA STAINLESS

7478PJC125P50

EAN 4031582350029

Bestelnummer 00037233

Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

